


INSTRUKCJA SKŁADANIA ZAMÓWIENIA NA SZYBY DO SYSTEMU MB-SKYLINE/ TYPE R (ALUPROF)

Produkcja szyb zespolonych i wklejanie do ram.



INSTRUKCJA SKŁADANIA ZAMÓWIENIA NA SZYBY DO SYSTEMU MB-SKYLINE / TYPE R

Aby zapewnić pełną zgodność szyb zespolonych z wymaganiami systemu SKYLINE oraz zagwarantować sprawny przebieg procesu produkcyjnego, prosimy o przygotowanie zamówienia zgodnie z poniższymi wytycznymi.

1. Wymagania dotyczące zamówienia szyb zespolonych

Każde zamówienie powinno zawierać następujące informacje i materiały:

1.1. Oznaczenie rodzaju systemu

- MB-SKYLINE
- MB-SKYLINE TYPE R

1.2. Szczegółowa budowa pakietu szybowego

- konfiguracja tafli szkła (grubości, rodzaj szkła itp.).

Uwaga:

MB-SKYLINE – zakres grubości szyb 2-komorowych: 52–60 mm.

MB-SKYLINE TYPE R – zakres grubości szyb 2-komorowych: 52–60 mm.


1.3. Wymagana obróbka krawędzi szlif matowy

1.4. Rysunek techniczny szkła

Rysunek techniczny szkła musi zawierać:

- podane wymiary,
- określony widok (widok od wewnątrz/zewnątrz),
- oznaczenie narożnika referencyjnego.

Punkt referencyjny określa miejsce, w którym szyby w zespoleniu są ustawione równo i pod kątem 90°.
Oznaczenie tego punktu jest obowiązkowe.



1.5. Uszczelnienie

Należy określić rodzaj uszczelnienia:

- Tiokol firmy Fenzi typ F1,
- silikon.

Uwaga:

Warunkiem stosowania uszczelnienia Tiocol jest całkowite ukrycie krawędzi uszczelnianej szyby w skrzydle aluminiowym w celu zabezpieczenia przed działaniem promieniowania UV.

1.6. Ramka międzyszybowa

Należy określić:

- typ ramki: Multitech lub Chromatech Ultra,
- kolor ramki.

1.7. Rysunek konstrukcyjny musi być:

- zgodny z konfiguracją zamawianych ram,
- przedstawiony z określonym widokiem.

1.8. Format rysunków technicznych

- wszystkie rysunki należy dostarczyć w formacie PDF lub DWG.

2. Zasady dostarczania ram do klejenia

2.1. Przygotowanie ram

Klient zobowiązany jest dostarczyć:

- ramy przycięte na odpowiedni wymiar,
- wkręty dedykowane do danego systemu,
- ramy wraz z elementami złącznymi należy dostarczać w kompletach: 1 komplet = 1 szyba.

2.3. Oznaczenia referencyjne

Ramy powierzone do klejenia muszą być czytelnie oznaczone:

- nazwą klienta,
- numerem zamówienia Vitroterm-Murów (VTM).

2.4. Oznaczenia ram

Każda rama musi być:


- oznaczona referencją klienta zgodną z referencją dla danej szyby (np. "Szyba A2-1" wg poniższego schematu),
- oznaczona nazwą: rama dolna, rama górna, rama lewa, rama prawa,

Oznaczenia należy nanosić na dolnej stronie ramy,



Oznaczenia muszą być zgodne z rysunkiem konstrukcyjnym.

Weryfikacja poprawności doboru ram leży po stronie klienta.

a) Rysunek konstrukcyjny z unikalną referencją



WIDOK RYSUNKU
OD ZEWNĄTRZ



Przykładowy opis kompletów na podstawie rysunku konstrukcyjnego (rys. a):**Szyba A2-1:**

- rama dolna- x1 szt.
- rama górna- x1 szt.
- rama lewa- x1 szt.
- rama prawa- x1 szt.
- uszczelki- x szt.
- podkładki- x szt.
- wkręty- x szt.

Szyba A2-2:

- rama dolna- x1 szt.
- rama górna- x1 szt.
- rama lewa- x1 szt.
- rama prawa- x1 szt.
- uszczelki- x
- podkładki- x szt.
- wkręty- x szt.

Szyba A2-3:

- rama dolna- x1 szt.
- rama górna- x1 szt.
- rama lewa- x1 szt.
- rama prawa- x1 szt.
- uszczelki- x
- podkładki- x szt.
- wkręty- x szt.

2.5. Próbkki do badania adhezji

- klient zobowiązany jest do dostarczenia próbek profili o długości 300 mm,
- ilość próbek należy obliczyć wg wzoru: liczba szyb do klejenia ÷ 3, wynik zaokrąglić w górę,
- próbki muszą pochodzić z tej samej partii produkcyjnej, co dostarczone ramy,
- próbki należy dostarczyć wraz z ramami do klejenia.

2.6. Termin dostarczenia ram

- ramy do klejenia należy dostarczyć maksymalnie **do 5 dni roboczych od złożenia zamówienia.**

W RAZIE PYTAŃ PROSIMY O KONTAKT Z DZIAŁEM HANDLOWYM**Łukasz Gowin**

l.gowin@vitroterm.pl

+48 661 632 333

Anna Jagieło

a.jagielo@vitroterm.pl

+48 885 368 888